



Ipašības



- Dekoratīvais enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars mūsdienu arhitektūras stilā: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režims).
- Tā ir minimalistiskais un gudrais dizains iekļaujas jebkurā vidē un piedāvā bezgalīgas pielāgošanas iespējas.
- Paneļi var būt pielāgoti ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu, drošības vai informatīvajām zīmēm, grafiku, attēliem, pulsteni, viss saskaņā ar klienta vajadzībām.
- Priekšējie anodētie alumīnija paneļi. Pēc izvēles var būt izstrādāti no matēta vai spoguļa pūlētā nerūsējošā tērauda. Ir pieejami arī citi materiāli, piemēram, cinkots tērauds, gluda vai teksturēta ādas plāksne, koks, utt.
- Centrālā struktūra izgatavota no cinkota tērauda, standartā ar melna kaluma apdari. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas iepļūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R32) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams PANASONIC DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
Gatavs savienošanai ar PANASONIC inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams PANASONIC VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | |


| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 3000 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |

60Hz

| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Modelis | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| ZEN ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |

Izmeri



| | L | I | A |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |