

## Ipašības



- Dekoratīvais enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars mūsdienu arhitektūras stilā: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režims).
- Tā ir minimalistiskais un gudrais dizains iekļaujas jebkurā vidē un piedāvā bezgalīgas pielāgošanas iespējas.
- Paneļi var būt pielāgoti ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu, drošības vai informatīvajām zīmēm, grafiku, attēliem, pulsteni, viss saskaņā ar klienta vajadzībām.
- Priekšējie anodētie alumīnija paneļi. Pēc izvēles var būt izstrādāti no matēta vai spoguļa pūlētā nerūsējošā tērauda. Ir pieejami arī citi materiāli, piemēram, cinkots tērauds, gluda vai teksturēta ādas plāksne, koks, utt.
- Centrālā struktūra izgatavota no cinkota tērauda, standartā ar melna kaluma apdari. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas iepļūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Gatavs savienošanai ar TOSHIBA inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A/R32) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams TOSHIBA DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:  
Gatavs savienošanai ar TOSHIBA VRF āra siltumsūkņa bloku (R410A), kas nav iekļauts un klientam tas ir jāiegādājas.  
Nepieciešams TOSHIBA VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram, programmējamai vadībai un izplešanās vārstam, lūdzu, konsultējieties.

## Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	


Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

## Izmeri



	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515